

► **Vis autoperceuses tête fraisée empreinte  
Phillips acier zingué blanc entièrement  
filetées**



p. CO-52

### Caractéristiques produits

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Matière                 | <b>Acier</b>        |
| Finition                | <b>Zingué blanc</b> |
| Empreinte               | <b>Phillips</b>     |
| Forme de la tête de vis | <b>Fraisée</b>      |
| Type de filetage        | <b>Total</b>        |
| Unité de vente          | <b>(1 boîte)</b>    |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|--------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 535255 | 3.50          | 12.70         | PH2                      | 500             |
| 535262 | 3.50          | 15.90         | PH2                      | 500             |
| 535269 | 3.50          | 19            | PH2                      | 500             |
| 535276 | 3.50          | 22            | PH2                      | 500             |
| 535283 | 3.50          | 25.40         | PH2                      | 500             |
| 535290 | 3.90          | 12.70         | PH2                      | 500             |
| 535297 | 3.90          | 15.90         | PH2                      | 500             |
| 535304 | 3.90          | 19            | PH2                      | 500             |
| 535311 | 3.90          | 22            | PH2                      | 500             |
| 535318 | 3.90          | 25.40         | PH2                      | 500             |
| 535325 | 3.90          | 31.70         | PH2                      | 500             |
| 535332 | 3.90          | 38            | PH2                      | 500             |
| 535339 | 4.20          | 12.70         | PH2                      | 500             |

| Code   | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|--------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 535346 | 4.20          | 15.90         | PH2                      | 500             |
| 535353 | 4.20          | 19            | PH2                      | 500             |
| 535360 | 4.20          | 22            | PH2                      | 500             |
| 535367 | 4.20          | 25.40         | PH2                      | 500             |
| 535374 | 4.20          | 31.70         | PH2                      | 500             |
| 535381 | 4.20          | 38            | PH2                      | 500             |
| 535388 | 4.80          | 15.90         | PH2                      | 500             |
| 535395 | 4.80          | 19            | PH2                      | 500             |
| 535402 | 4.80          | 22            | PH2                      | 500             |
| 535409 | 4.80          | 25.40         | PH2                      | 250             |
| 535416 | 4.80          | 31.70         | PH2                      | 250             |
| 535423 | 4.80          | 38            | PH2                      | 250             |
| 535430 | 4.80          | 45            | PH2                      | 250             |
| 535437 | 4.80          | 50.80         | PH2                      | 250             |
| 535444 | 5.50          | 22            | PH3                      | 250             |
| 535451 | 5.50          | 25.40         | PH3                      | 250             |
| 535458 | 5.50          | 31.70         | PH3                      | 250             |
| 535465 | 5.50          | 38            | PH3                      | 250             |
| 535472 | 5.50          | 45            | PH3                      | 250             |
| 535479 | 5.50          | 50.80         | PH3                      | 250             |
| 535486 | 6.30          | 25.40         | PH3                      | 250             |
| 535493 | 6.30          | 31.70         | PH3                      | 250             |
| 535500 | 6.30          | 38            | PH3                      | 250             |
| 535507 | 6.30          | 45            | PH3                      | 250             |
| 535514 | 6.30          | 50.80         | PH3                      | 250             |
| 556346 | 3.50          | 31.70         | PH2                      | 500             |
| 556381 | 3.50          | 9.50          | PH2                      | 500             |
| 556353 | 3.90          | 45            | PH2                      | 500             |
| 556360 | 4.80          | 60            | PH2                      | 250             |
| 556367 | 4.80          | 70            | PH2                      | 250             |
| 556374 | 6.30          | 60            | PH3                      | 100             |
| 639395 | 5.50          | 80            | PH2                      | 250             |

| Code   | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|--------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 639423 | 6.30          | 80            | PH3                      | 100             |



### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.